

Capac VAEM-S6-C-S6-R5

Numar piesa: 549048

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	12 pentru ventile monostabile 6 pentru ventile bistabile
Total curent max.	10 A
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	200 g
Numar de conexiuni electrice	6
Conector electric	5 pini M12 Stecher
Material carcasa	PA