



Amplificator de presiune DPA-100-D

Numar piesa: 549398

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø piston	100 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Amplificator de presiune cu piston dublu
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de iesire 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 MPa...1.6 MPa 5 bar...16 bar 72.5 psi...232 psi
Presiune de intrare 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	13000 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conector pneumatic 3	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS