

Bobina
MD-2-230VAC-PA
Numar piesa: 549905

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Ciclu de lucru	100%
Factorul de putere cos {phi}	0.7
Caracteristici bobina	230 V CA: 50/60 Hz, putere de pornire 14,5 VA, putere de mentinere 10,5 VA
Fluctuatii de frecventa admise	+/- 10 %
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. conector cu filet	0.5 Nm
Greutate produs	110 g
Conector electric	conform DIN EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	Duroplast Cupru Otel
Material infasurare	Cupru