

Bobina MH-2-24VDC-PA

Numar piesa: 549906

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ora min. de preluare	12 ms
Ciclu de lucru	100%
Factorul de putere cos {phi}	0.7
Caracteristici bobina	24 V CC: 7,9 W
Fluctuatii de frecventa admise	+/- 10 %
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	IP00 fara priza de dispozitiv
Temperatura ambianta	-20 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. conector cu filet	2 Nm
Greutate produs	150 g
Conector electric	conform DIN EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Material bobina	Duroplast Cupru Otel
Material infasurare	Cupru