


Priza MSSD-N

Numar piesa: 550067

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 175301-803
Iesire cablu	inclinat
Greutate produs	30 g
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de cablare forma A conform EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...24 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	16 A
Presetupa	M20x1,5
Diametrul cablului	8 mm...10 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	1.5 mm²
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	negru
Material suruburi	Otel
Material garnituri	VMQ