


Tub plastic PEN-6X1-SI-500

Numar piesa: 551451

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	26 mm
Ø interior	4 mm
Raza min. de indoire	13.5 mm
Proprietati ale furtunului	Adecvat pentru uz în lantul energetic
Presiune de lucru în functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apă: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0527 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-30 °C...60 °C
Greutatea produsului în functie de lungime	0.01477 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm
Culoare	argintiu
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE