

Tub plastic PEN-16X2,5-BL

Numar piesa: 551461

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	16 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	122 mm
Ø interior	10.8 mm
Raza min. de indoire	57.5 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-30 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.1029 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 16 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE