



Ventil cu parghie si rola RWB-3-1/8

Numar piesa: 552432

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	mecanic
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	120 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	3.5 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaunul pistonului
Latimea nominală	3.5 mm
Tipul de comandă	pilotat
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Forță de acționare	3.1 N
Greutate produs	160 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatică 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat