


Amplificator de presiune DPA-40-10-CRVZS2

Numar piesa: 552928

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø piston	40 mm
Volum	2 l
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Amplificator de presiune cu piston dublu cu rezervor de aer comprimat cu manometru cu supapa de sens
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de iesire 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Presiune de intrare 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	4400 g
Tipul de montare	cu piulita canal
Conector pneumatic 1	QS-10
Conexiune pneumatica 2	KD4
Conector pneumatic 3	Amortizor de zgomot
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material rezervor de aer comprimat	Otel inoxidabil aliaj inalt