


Bara de racordare MHJ9-P16

Numar piesa: 553125

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	10 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	16 Versiuni in functie de posibile cerinte ale clientului
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	428 g
Tipul de montare	cu coltar de sustinere
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat