

# Set burduf DADB-S1-32-S51-125

Numar piesa: 553443

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	38 mm
Dimensiune	32
Gama de ridicare	51 mm...125 mm
Prelungirea tijei de piston	48 mm
Design	in jurul
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Burduf, set de montaj cu evacuare a aerului prin conducte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Rezistenta la medii	Praf Aschii Uleiuri Grasime Benzina
Tip de protectie	IP54
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	41 g
Tipul de montare	cu stift filetat cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material adaptoare	Ranforsat cu PA
Material garnituri	NBR
Material burduf	NBR
Material stift filetat	otel inoxidabil aliaj inalt