

## Set burduf DADB-S1-50-S10-50

Numar piesa: 553481

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                  | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensiune                                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gama de ridicare                            | 10 mm...50 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prelungirea tijei de piston                 | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Design                                      | în jurul                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Structura constructiva                      | Burduf, set de montaj<br>cu evacuare a aerului prin conducte                                                                                                                                                                                          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 3 - stres intens de coroziune                                                                                                                                                                                                                         |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Rezistenta la medii                         | Praf<br>Aschii<br>Uleiuri<br>Grasime<br>Benzina                                                                                                                                                                                                       |
| Tip de protectie                            | IP54                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Greutate produs                             | 55 g                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipul de montare                            | cu stift filetat<br>cu filet interior                                                                                                                                                                                                                 |
| Conexiune pneumatica                        | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material adaptoare                          | Ranforsat cu PA                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material garnituri                          | NBR                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material burduf                             | NBR                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material stift filetat                      | otel inoxidabil aliaj inalt                                                                                                                                                                                                                           |