


Senzor de proximitate SIEF-M18B-PS-S-L

Numar piesa: 553545

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	in jurul
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanta nominala de functionare	5 mm
Temperatura ambianta	-30 °C...85 °C
Precizie de repetare	0.28 mm
Iesire de comutare	PNP
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare CC	2500 Hz
Curent de iesire max.	200 mA
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	3 pini M12x1 Stecker
Material carcasa pentru stecher	Alama cromat
Dimensiune	M18
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	41 g
Material carcasa	Alama cromat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP68
Rezistenta la interferente impotriva campurilor magnetice	camp magnetic direct si alternativ

Caracteristica	Valoare
Rezistentă la supratensiune	0.8 kV
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu factor de reducere 1 - rezistent la camp magnetic
Selectarea versiunii de senzor	Standard