

Amortizor de soc DYSC-16-18-Y1F

Numar piesa: 553593

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Cursa	18 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	3 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.3 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	18 mm
Forta max. de ridicare	2000 N
Consumul max. de energie pe cursa	25 J
Consum max. de energie pe ora	50000 J
Energie reziduala max.	0.16 J
Forta de restabilire	6 N
Forta minima de insertie	60 N
Greutate produs	210 g
Interval de masa	70 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel galvanizat
Material tija de piston	otel aliaj inalt