


Bloc ramificare MS6N-FRM-FRZ

Numar piesa: 554102

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Modul de ramificare
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2	14600 l/min
Debit nominal normal, iesire in sus	10400 l/min
Debit nominal normal, iesire in jos	9850 l/min
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	163 g
Conector pneumatic 3	NPT1/2-14
Conexiune pneumatica 4	NPT1/2-14
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune