

Placa racordare VABS-S2-2S-G12-R3

Numar piesa: 555640

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	52 mm
Pe baza standardului	ISO 5599-2
Pozitie de instalare	orice
Alimentarea cu aer pilot	extern
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Domeniu de tensiune de lucru CC	24 V
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2 A
Nivel de poluare	3
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4 in stare asamblata
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	815 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat