


Placa de conectare la 90° VABF-S2-2-A1G2-N12

Numar piesa: 555703

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	58.1 mm
Pe baza standardului	ISO 5599-2
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	359 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat