



Placă regulator VABF-S1-2-R6C2-C-6

Numar piesa: 555767

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Latime | 54 mm |
| Pe baza standardului | ISO 5599-1 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Inseriere pneumatica pe verticala | Regulator de presiune pentru 2, reversibil |
| Functia de regulator | Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara |
| Selectare manometru | posibil |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi |
| Presiune de intrare 1 | 0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Greutate produs | 1230 g |
| Tip de fixare pentru inseriere pe verticala | pe placa de inseriere pe placa individuala |
| Racord manometru | cu clema de retinere |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material element de comanda | PA |
| Material carcasa regulator | Aluminiu turnat sub presiune |