



Placa drosel VABF-S1-2-F1B1-C

Numar piesa: 555788

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	54 mm
Pe baza standardului	ISO 5599-1
Pozitie de instalare	orice
Inseriere pneumatica pe verticala	Placa drosel pentru drosel de exhaustare
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presiune de intrare 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	565 g
Tip de fixare pentru inseriere pe verticala	pe placa de inseriere pe placa individuala
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune