


Placa inseriere VABV-S6-1Q-N12

Numar piesa: 556988

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	43 mm
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Nota privind dinamizarea fortata	Frecventa de comutare, cel putin 1 dată/luna
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	570 g
Conector pneumatic 1	1/2 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa	Aluminiu turnat sub presiune