

Inel de centrare EAML-48-4-48

Numar piesa: 558031

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametrul de montare 1	48 mm
Diametru de montare 2	48 mm
Pozitie de instalare	orice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 95 %
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	4 g
Cod de interfata actuator	K48 M48
Cod de interfata carcasa de cuplare	48A 48C
Nota privind materialele	Conform RoHS