

## Tub plastic PLN-8X1,25-BL

Numar piesa: 558207

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                  | 8 mm                                                                                                                                                 |
| raza de indoire relevanta pentru debit      | 50 mm                                                                                                                                                |
| Ø interior                                  | 5.9 mm                                                                                                                                               |
| Raza min. de indoire                        | 23 mm                                                                                                                                                |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                  |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C                                                                                                                       |
| Autorizare                                  | TÜV                                                                                                                                                  |
| Organizatia emitenta a certificatului       | B 013277 0506 00                                                                                                                                     |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)                                                                          |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                       |
| Clasa de puritate a incaperii               | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1                                                             |
| Siguranta alimentara                        | vedeti informatii detaliate despre material                                                                                                          |
| Temperatura ambianta                        | -30 °C...80 °C                                                                                                                                       |
| Greutatea produsului in functie de lungime  | 0.0214 kg/m                                                                                                                                          |
| Conexiune pneumatica                        | pentru conector cu Ø exterior de 8 mm<br>pentru niplu de legatura Ø interior 6 mm cu piulita olandeza<br>pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm |
| Culoare                                     | albastru                                                                                                                                             |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                         |
| Material furtun                             | PE                                                                                                                                                   |