

Conector rapid NPQM-DK-M7-Q4-P10

Numar piesa: 558659

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	3 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Cuplu de strangere nominal	3 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	5 g
Tipul de montare	Cheie hexagonala SW3
Conector pneumatic 1	Filet exterior M7
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata
Material garnitura furtun	NBR