

Conector rapid tip T NPQM-T-Q4-E-P10

Numar piesa: 558786

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	3 mm
Design	In forma de T
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Greutate produs	12.5 g
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata
Material garnitura furtun	NBR