

Racord L NPQM-LH-G38-Q12-P10

Numar piesa: 558836

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	10.5 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Design	Forma L
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Cuplu de strangere nominal	9 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	82.7 g
Tipul de montare	Surub tubular cu exterior hexagonal
Conector pneumatic 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata
Material surub tubular	Alama, nichelata
Material garnitura furtun	NBR