

Cablu de conectare VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

Numar piesa: 560423

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	832 g
Conector electric	Cablu cu stecher
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Raza min. de indoire a cablului	115 mm
Diametrul cablului	9.6 mm
Ansamblu cablu	36 x 0,25 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	PVC