


Placa de capat VABE-S6-2RZ-G34

Numar piesa: 560839

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	ISO 5599-2
Pozitie de instalare	orice
Tip de insula	44
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	336 g
Conexiune aer de control 12	G1/4
Conexiune aer de control 14	G1/4
Conector pneumatic 1	G3/4
Conector pneumatic 3	G3/4
Conexiune pneumatica 5	G3/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa de capat	Aluminiu turnat sub presiune