

Placa inseriere VABV-S2-2S-G12-T1

Numar piesa: 560842

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	59 mm
Tip de insula	44
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	610 g
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 4	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa	Aluminiu turnat sub presiune