


## Placa de capat VMPAL-EPL-FL40-IP40

Numar piesa: 560942

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                 | Valoare                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Latime                                         | 43 mm                                              |
| Lungime                                        | 107.3 mm                                           |
| Numarul max. de pozitii de ventil              | 32                                                 |
| Ansamblu insula de ventile                     | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare |
| Numar maxim de bobine de ventil                | 32                                                 |
| Presiune de lucru                              | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar             |
| Presiunea de control                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                 |
| Tensiune nominala de functionare CC            | 24 V                                               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK           | 3 - stres intens de coroziune                      |
| Conformitatea LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Tip de protectie                               | IP40                                               |
| Nota privind tipul de protectie                | in stare asamblata                                 |
| Temperatura ambianta                           | -5 °C...50 °C                                      |
| Greutate produs                                | 190 g                                              |
| Conector electric 1, functie                   | Multi-pin                                          |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare        | Stecher                                            |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Schema de conectare FC                             |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire      | 40                                                 |
| Nota privind materialele                       | Conform RoHS                                       |
| Material placa de capat                        | Aluminiu turnat sub presiune<br>Ranforsat cu PA    |