


Placa de capat VMPAL-EPR-SP

Numar piesa: 560947

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	28.8 mm
Lungime	107.3 mm
Funcție integrată	Capac de codificare pentru stabilirea alimentării cu aer pilot (internă sau externă)
Directia de curgere	reversibil
Ansamblu insula de ventile	Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protecție	IP65 IP67
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-5 °C...50 °C
Greutate produs	180 g
Conexiune aer de control 12/14	M7
Conexiune aer evacuat de comandă 82/84	M7
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatică 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placă de capăt	Aluminiu turnat sub presiune Ranforsat cu PA