


Modul retea VMPAL-SP-QS12

Numar piesa: 560952

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	23.2 mm
Lungime	107.3 mm
Funcție integrată	cu modul de cablare electrică
Ansamblu insula de ventile	Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-5 °C...50 °C
Greutate produs	50 g
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material modul de rețea	Aliaj de aluminiu forjat Ranforsat cu PA