

## Placa VMPAL-EU

Numar piesa: 560955

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Latime                               | 18.7 mm                                            |
| Lungime                              | 107.3 mm                                           |
| Funcție integrată                    | Amortizor plat                                     |
| Ansamblu insula de ventile           | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare |
| Presiune de lucru                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar             |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune                      |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Temperatura ambiantă                 | -5 °C...50 °C                                      |
| Greutate produs                      | 60 g                                               |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                       |
| Material placă                       | PA                                                 |