

Placa VMPAL-EG

Numar piesa: 560956

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	20.5 mm
Lungime	107.3 mm
Funcție integrată	aer evacuat prin conducte
Ansamblu insula de ventile	Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...5 bar
Presiune de intrare 1	0.5 bar...10 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-5 °C...50 °C
Greutate produs	30 g
Conexiune pneumatică 3/5, sinteza	pentru cartus 20 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placă	PA