


# Placa racordare VMPAL-AP-20-QS8-1

Numar piesa: 560997

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latime                                      | 21.2 mm                                                            |
| Lungime                                     | 107.3 mm                                                           |
| Dimensiune grila                            | 21.2 mm                                                            |
| Dimensiune ventil                           | 20 mm                                                              |
| Numarul max. de pozitii de ventil           | 1                                                                  |
| Directia de curgere                         | reversibil                                                         |
| Ansamblu insula de ventile                  | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare                 |
| Numar maxim de bobine de ventil             | 1                                                                  |
| Presiune de lucru                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                             |
| Presiunea de control                        | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                 |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 3 - stres intens de coroziune                                      |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...50 °C                                                      |
| Greutate produs                             | 76.78 g                                                            |
| Conexiune pneumatica 2                      | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm                                   |
| Conexiune pneumatica 4                      | Pentru furtun cu Ø exterior 8 mm                                   |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                       |
| Materialul placii de racordare              | Ranforsat cu PA                                                    |