

Distribuitor
FR-4-3/8
Numar piesa: 561602

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	16 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Numar iesiri	3
Numar cabluri de alimentare	1
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat