

Tub plastic PUN-V0-6X2-GE-C

Numar piesa: 561718

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	24 mm
Ø interior	2 mm
Raza min. de indoire	7 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Pentru aplicatii cu stropi de sudura: max. 1 MPa la 20 °C, max. 0,9 MPa la 40 °C, max. 0,7 MPa la 60 °C Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	utilizare nepresurizata pana la 90 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.032 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm pentru niplu de legatura cu Ø interior 2 mm
Culoare	galben
Nota referitoare la vopsea	abatere de la culoarea standard din cauza ignifugarii
Duritate Shore	D 54 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)