

## Tub plastic PUN-V0-8X2-GE-C

Numar piesa: 561719

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                              | 8 mm                                                                                                                                       |
| raza de indoire relevanta pentru debit                  | 35 mm                                                                                                                                      |
| Ø interior                                              | 4 mm                                                                                                                                       |
| Raza min. de indoire                                    | 9 mm                                                                                                                                       |
| Proprietati ale furtunului                              | lant energetic adecvat                                                                                                                     |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                                                        |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                                                                          |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Pentru aplicatii cu stropi de sudura: max. 1 MPa la 20 °C, max. 0,9 MPa la 40 °C, max. 0,7 MPa la 60 °C<br>Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C |
| Autorizare                                              | TÜV                                                                                                                                        |
| Organizatia emitenta a certificatului                   | B 013277 0506 00                                                                                                                           |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)                                                                |
| Material de testare la foc                              | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                                                                                       |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                                             |
| Temperatura ambianta                                    | -35 °C...60 °C                                                                                                                             |
| Nota referitoare la temperatura ambianta                | utilizare nepresurizata pana la 90 °C                                                                                                      |
| Greutatea produsului in functie de lungime              | 0.049 kg/m                                                                                                                                 |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru conector cu Ø exterior de 8 mm<br>pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm                                                       |
| Culoare                                                 | galben                                                                                                                                     |
| Nota referitoare la vopsea                              | abatere de la culoarea standard din cauza ignifugarii                                                                                      |
| Duritate Shore                                          | D 54 +/-3                                                                                                                                  |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                                                                               |
| Material furtun                                         | TPE-U (PU)                                                                                                                                 |