

Stecher
NECU-S-M12G3-HX
Numar piesa: 562027

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61984
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Frecventa de conectare	3
Greutate produs	17.5 g
Conector electric	3 pini Codare A M12x1 Stecher drept / clema de taiere
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...32 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...32 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Diametrul admisibil al cablului	2.9 mm...5.1 mm
Diametru conductor individual	0.1 mm
Diametrul firului	0.9 mm...1.6 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	PA Zinc turnat sub presiune nichelat
Material dispozitiv de blocare cu surub	Zinc turnat sub presiune, placat cu nichel
Material garnituri	FPM PUR
Material contacte de cuplare	placat cu aur
Manson izolator admis	PP PVC TPE-E