

Bloc comanda CPX-CM-HPP

Numar piesa: 562214

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	140 g
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Suntare la caderea retelei	10 ms
Numar total axe	4
Dimensiuni l x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Interfata de control	Bus CAN
Interfata Fieldbus	1x priza M9, 5 pini
Diagnoza specifica dispozitivului	Diagnoza in functie de canale si module Module de subtensiune / scurtcircuit Memorie de diagnoza
Suport pentru configurare	Unitatea de comanda manuala MMI
Parametrizare	Canale de fortare Parametrii sistemului
Rata baud	1 Mbit/s
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Protocol	FHPP
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Tip 80 mA
Volum maxim de adrese de iesire	32 byte
Volumul maxim de adresare a intrarilor	32 byte
Afisaj LED, specific produsului	Eroare PL: alimentarea sarcinii
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC