

Dop obturare QSPC10

Numar piesa: 562243

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Greutate produs	0.4 g
Tipul de montare	Ac de fixare
Conector pneumatic 1	Cartus 10 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material dop de obturare	POM
Material garnitura inelara	NBR