

Cablu legatura NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Numar piesa: 562470

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 61076-2-101 ISO 20401
Afisajul starii de comutare	LED galben
Greutate produs	170 g
Conector electric	4 pini / 3 pini priza inclinata / stecher drept M8x1 / M8x1
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...26.4 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	3 A
Lungime cablu	10 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Raza min. de indoire a cablului	35 mm
Diametrul cablului	3.3 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,25 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Material carcasa	TPE-U (PU)
Material contacte de cuplare	Alama placat cu aur
Material manson de izolare	PVC