


## Kit protectie EASC-S1-15-100

Numar piesa: 562710

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune                           | 15                                           |
| Pozitie de instalare                 | orice                                        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura ambianta                 | -10 °C...60 °C                               |
| Greutate produs                      | 67 g                                         |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                 |
| Materialul profilului de acoperire   | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat         |
| Material placa de adaptare           | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat         |