

# Bobina VACC-S18-35-A1-3A

Numar piesa: 562909

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tip de actionare                                   | electric                                                   |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                      |
| Indicatorul pozitiei de comutare                   | nu                                                         |
| Ciclu de lucru                                     | 100%                                                       |
| Clasa de izolare                                   | H                                                          |
| Caracteristici bobina                              | 230 V CA: 50/60 Hz, putere 3,5 VA                          |
| Fluctuatii de tensiune admise                      | -15 % / +10 %                                              |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind joasa tensiune               |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic                     |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                                         |
| Tip de protectie                                   | IP65                                                       |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...60 °C                                             |
| Greutate produs                                    | 580 g                                                      |
| Conector electric                                  | Forma A<br>Stecker<br>conform EN 175301-803                |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                               |
| Material bobina                                    | PA<br>Otel                                                 |