


Ventil on/off MS9-EM-NG-S-VS

Numar piesa: 562954

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	9
Dimensiune grila	90 mm
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	manual
Principiul de etansare	slab
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Tip de revenire	Ghidare fortata
Tipul de comanda	direct
Funcție de ventil	3/2 bistabil
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	18000 l/min
Debit nominal normal 2-3	14100 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Nivel de presiune acustica	93 dB(A)
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	2400 g
Conector pneumatic 3	G1
Material sertar cu piston	POM
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune