

# Manometru PAGN-26-145P-P10

Numar piesa: 563732

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Interval de afisare                         | 0 bar...10 bar   |
| Intervalul de afisare                       | 0 psi...145 psi  |
| Dimensiune nominala, manometru              | 26   |
| Protectie la explozie                       | Respectati informatiile din certificat<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Structura constructiva                      | Manometru cu tub Bourdon   |
| Tipul de montare                            | Instalarea liniei  |
| Mediu de operare                            | Gaze inerte<br>lichide neutre  |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | fara acetilena<br>fara oxigen  |
| Presiune de lucru                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi   |
| Factor de incarcare alternanta              | 0.66   |
| Clasa de precizie de masurare               | 4  |
| Tip de protectie                            | IP43   |
| Temperatura medie                           | -20 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                        | -20 °C...60 °C   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |
| Pozitie de conectare                        | Partea din spate, centrat  |
| Conexiune pneumatica                        | Cartus 10 mm   |
| Materiale care intra in contact cu mediul   | Alama  |
| Material pivot de insurubare                | Alama  |
| Material carcasa                            | PA   |
| Material vizor                              | PS   |
| Culoarea carcasei                           | negru  |
| Greutate produs                             | 15 g   |

| Caracteristica | Valoare   |
|----------------|---|
| Scala          | Scara dubla<br>bar (interior)<br>psi (exterior) |