


# Filtru MS9-LF-G-EUM

Numar piesa: 564106

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                        | Valoare                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                            | 9                                                            |
| Seria                                 | MS                                                           |
| Pozitie de instalare                  | vertical +/- 5°                                              |
| Finete de filtrare                    | 40 µm                                                        |
| Purjare a condensului                 | rotire manuala                                               |
| Structura constructiva                | Filtru sinterizat cu separator centrifugal                   |
| Eficienta de separare a condensatului | 75 %                                                         |
| Presiune de lucru                     | 0 bar...20 bar                                               |
| Mediu de operare                      | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK  | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura de depozitare             | -10 °C...60 °C                                               |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                |
| Temperatura medie                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambianta                  | -10 °C...60 °C                                               |
| Dimensiune pori                       | 40 µm                                                        |
| Greutate produs                       | 2000 g                                                       |
| Tipul de montare                      | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:               |
| Material aparatoare                   | Ranforsat cu PA                                              |
| Material disc de torsiune             | POM                                                          |
| Material suport de filtru             | POM                                                          |
| Nota privind materialele              | Conform RoHS                                                 |
| Materialul placii de racordare        | Aluminiu turnat sub presiune                                 |
| Material echer de fixare              | Aluminiu turnat sub presiune                                 |
| Material filtru                       | PE                                                           |
| Material carcasa                      | Aluminiu turnat sub presiune<br>Aliaj de aluminiu forjat     |
| Material conector module              | Aluminiu turnat sub presiune                                 |
| Material garnitura pahar              | NBR                                                          |

| Caracteristica            | Valoare |
|---------------------------|---------|
| Material vizor            | PA      |
| Material disc de separare | POM     |