

Filtru
MS9-LF-G-CUV
 Numar piesa: 564109

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	9
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	5 µm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Eficienta de separare a condensatului	75 %
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Dimensiune pori	5 µm
Greutate produs	2000 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Material aparatoare	Ranforsat cu PA
Material disc de torsiune	POM
Material suport de filtru	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune
Material echer de fixare	Aluminiu turnat sub presiune
Material filtru	PE
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material conector module	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnitura pahar	NBR

Caracteristica	Valoare
Material vizor	PA
Material disc de separare	POM