

Modul ramificare MS9-FRM-NG-VS-Y

Numar piesa: 564150

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	9
Seria	MS
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Modul de ramificare
Presiune de lucru	0 bar...12 bar
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...125 V
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1100 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii optional:
Conector pneumatic 3	1 NPT
Conexiune pneumatica 4	1 NPT
Material aparatoare	Ranforsat cu PA
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune
Material echer de fixare	Aluminiu turnat sub presiune
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material conector module	Aluminiu turnat sub presiune