

# Conector rapid tip Y QBY-10-32-UNF-5/32-U

Numar piesa: 564684

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune  | Standard   |
| Latimea nominala  | 0.098 țol  |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Inel de etansare   |
| Pozitie de instalare                                    | orice  |
| Design  | Forma Y  |
| Unitate de ambalare                                     | 10   |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull   |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                             |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364 zona III   |
| Temperatura ambianta                                    | 0 °C...60 °C   |
| Cuplu de strangere max.                                 | 1.11 ft-lbf  |
| Greutate produs   | 0.374 oz   |
| Tipul de montare  | Hexagonal la exterior 7/16                                     |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior 10-32 UNF-2A                                    |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 5/32"                              |
| Temperatura ambientala Fahrenheit                       | 32 °F...140 °F   |
| Inel de eliberare de culoare                            | gri  |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS   |
| Material carcasa  | Alama, nichelata<br>PBT  |
| Material inel detasabil                                 | POM  |
| Material garnitura furtun                               | NBR  |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                    |