

Conector rapid tip T QBTL-10-32-UNF-3/16-U

Numar piesa: 564707

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	0.118 țol
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	In forma de L, priza suplimentara pe lungime
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	1.11 ft-lbf
Greutate produs	0.332 oz
Tipul de montare	Hexagonal la exterior 7/16
Conector pneumatic 1	Filet exterior 10-32 UNF-2A
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 3/16"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 °F...140 °F
Inel de eliberare de culoare	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata PBT
Material inel detasabil	POM
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt